

EUROCHAIR VARIO 1.750



Peso autorizado del usuario,
ahora con límite de 130 kg.



Autorizada para transporte del usuario en vehículos
Testada de acuerdo a la ISO 7176-19.





Ángulo del cabezal de dirección ajustable



Freno de palanca de rodilla (freno compacto)



Ajustes rápidos y precisos



Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera

Para uso universal

RENTABILIDAD

- Artículo de alta resistencia. Elaborada fabricación con materiales de alta calidad. Raramente se necesita realizar reparaciones
- Amplia gama de accesorios del conjunto modular de Eurochair
- Suministro de componentes garantizado a largo plazo gracias a una amplia red de distribuidores especializados
- Ideal para uso de segunda mano, gracias a su facilidad de ajuste a nuevos usuarios

VENTAJAS TERAPÉUTICAS

- Facilita la movilidad independiente del usuario gracias a los ajustes de precisión del asiento, respaldo y chasis
- Puede adaptarse con accesorios y ajustes
- Se desplaza con mayor fluidez con una potencia de propulsión más baja
- Su fácil manejo y peso reducido facilitan su uso cotidiano

USOS

- Ampliamente equipado para un uso diario duradero
- Proporciona el servicio perfecto para múltiples enfermedades gracias a la gran variedad de ajustes posibles
- Principalmente para uso doméstico, aunque también es útil en clínicas de rehabilitación para alcanzar objetivos terapéuticos
- Para personas altas y corpulentas

PEDIDO

PRESUPUESTO

ARTÍCULO A MEDIDA

Envíe su solicitud rellena por fax a:

Servicio de atención al cliente:

O envíe un email a:

Dirección de facturación/ N.º de cliente:

Dirección de envío:

Envío/observaciones:



Peso autorizado del usuario, ahora con límite de 130 kg.



Autorizada para transporte del usuario en vehículos
Testada de acuerdo a la ISO 7176-19.

EUROCHAIR VARIO 1.750

Son aplicables los términos y condiciones generales que se encuentran en www.meyra.de/AGB



Información técnica

Ancho del asiento en cm	38	40	43	46	48	50	53	Peso de usuario	130
Ancho operativo en mm	560	580	610	640	660	680	710	Peso en vacío	16
Ancho de silla plegada en mm	280							Peso total autorizado	136
Profundidad de asiento en cm	40/43/46							Rueda motriz	550 mm (22")
Altura frontal/trasera de asiento en cm	Variable entre 43 y 51,5/ 39-43 en la versión HEMI							Rueda motriz	600 mm (24")
Altura total en mm	960								
Altura de respaldo en cm	40/42/44								
Altura del reposabrazos en cm	23								
Longitud con los reposapiés en mm	1040								

Dimensiones en cm / mm (1 pulgada = 2,54 cm). Pesos en kg (1 lb = 0,45 kg).
Velocidad en km/h (1 mph = 1,61 km/h). Resistencia ± 1,0 cm / 0,39 pulgadas.
Las características están sujetas a cambios estructurales.

Marque su elección en los recuadros

Versión estándar: en caso el de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.

01 Ancho de asiento (AA)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<input type="checkbox"/> 38	AA de 38
<input type="checkbox"/> 40	AA de 40
<input checked="" type="checkbox"/> 43	AA de 43
<input type="checkbox"/> 46	AA de 46
<input type="checkbox"/> 48	AA de 48
<input type="checkbox"/> 350	AA de 50
<input type="checkbox"/> 53	AA de 53
<input type="checkbox"/> 35	2 en 1 Longitud de ancho del asiento de 3 cm

02 Profundidad de asiento (PA)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<input type="checkbox"/> 615	PA de 40 Puede modificarse posteriormente a 43 cm
<input checked="" type="checkbox"/> 788	PA de 43
<input type="checkbox"/> 619	PA de 46

03 Altura frontal del asiento (AFA) en combinación con ruedas motrices (sin cojín de asiento)

Seleccione su altura de asiento deseada eligiendo una combinación posible de altura de asiento y tamaño de ruedas.

Selección de **rueda motriz de 22"** CÓDIGO 6

Selección de **rueda motriz de 24"** CÓDIGO 61

CÓDIGO	Ø DE RUEDAS DIRECTRICES EN MM	AFA EN CM:	39	40	42	43	43,5	45	47	48,5	50	51,5
325	Ø 125 de caucho macizo		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
154	Ø 142 de caucho macizo suave			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
161	Ø 180 de poliuretano								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
645	Neumáticos de Ø 180								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Al seleccionar la AFA se configura automáticamente una rueda directriz y una horquilla de rueda directriz a conjunto.

La altura trasera de asiento se deduce automáticamente de la inclinación de asiento estándar de 4º aprox., que representa una diferencia de unos 3 cm aprox.

OPCIONES DE ALTURA FRONTAL DE ASIENTO (AFA) PARA PERSONAS CON HEMIPLEJIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<input type="checkbox"/> 173	Horquilla de rueda directriz HEMI con separador HEMI incluido. Solo en combinación con ruedas motrices de 22" giradas hacia fuera para una mayor libertad para los pies
<input type="checkbox"/> 4906	Separador HEMI para horquilla de rueda directriz girada hacia afuera para uso con ruedas motrices de 24"

Marque su elección en los recuadros

Versión estándar: en caso de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.

04 Opciones para ruedas motrices

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

880 6 cm Longitud de la distancia entre ejes

Posición horizontal de las ruedas motrices (ajuste del centro de gravedad)

El fabricante establece la posición horizontal de los ejes. El centro de gravedad puede modificarse posteriormente.

05 Aros propulsores y opciones para aros propulsores (no combinables con ruedas Xtrends)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Ø

Ø

871 **Aros propulsores dobles** para asientos de un ancho de hasta 48 cm.
Combinables únicamente con neumáticos de poliuretano CÓDIGO 902.
No combinables con frenos de tambor CÓDIGO 706

-

24"

166 Funda de aro propulsor hecha de silicona suave negra

22"

24"

ANCHO TOTAL EN MM CON ESPACIO DE ARO PROPULSOR DE 15 MM

Ancho del asiento en cm	38	40	43	46	48	50	53
Ancho total en mm	560	580	610	640	660	680	710
Tamaño de silla plegada en mm				280			
Ancho total en mm con frenos de tambor	610	630	660	690	710	730	760
Tamaño de silla plegada en mm con frenos de tambor				330			

06 Neumáticos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Ø

Ø

486/896 Neumáticos con perfil ranurado

Ø 22 x 1 3/8"

Ø 24 x 1 3/8"

902/896 Neumáticos de poliuretano, a prueba de pinchazos

Ø 22 x 1 3/8"

Ø 24 x 1 3/8"

07 Frenos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

651 Freno a presión para el conductor

650/74 Freno a presión individual para la mano derecha (con palanca de freno larga y plegable)

650/60 Freno a presión individual para la mano izquierda (con palanca de freno larga y plegable)

681 Extensión de la palanca de freno

680/706 Freno a presión para el conductor y freno de tambor para el asistente

986 Extensión acoplable para la palanca de freno (1 par)

Marque su elección en los recuadros

Versión estándar: en caso de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.

08 Altura de la correa del respaldo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTURA
<input type="checkbox"/> 635	Correa del respaldo. Puede modificarse posteriormente de 42 a 44 cm en tramos de 2 cm	40 cm
<input type="checkbox"/> 442	Correa del respaldo. Puede modificarse posteriormente de 40 a 44 cm en tramos de 2 cm	42 cm
<input type="checkbox"/> 444	Correa del respaldo. Puede modificarse posteriormente de 42 a 44 cm en tramos de 2 cm. No combinables con barras de empuje de altura ajustable CÓDIGO 502	44 cm
<input type="checkbox"/> 628	Correa de respaldo ajustable mediante tiras de Velcro® (respaldo ajustable)	42 cm
<input type="checkbox"/> 642	Correa de respaldo ligera (respaldo ajustable)	42 cm

09 Respaldo Opciones del respaldo

CÓDIGO	COMBINABLE CON CÓDIGO:	621	622	502
<input type="checkbox"/> 502	Barra de empuje acoplada en el tubo del respaldo, ajuste de altura por tramos hasta 18 cm	●	●	
<input type="checkbox"/> 814	Barra de empuje horizontal que estabiliza el respaldo en caso de cargas pesadas	●	●	●

10 Protectores laterales y reposabrazos

Tenga en cuenta las características funcionales mencionadas

1 = firmemente fijado 2 = elevable 3 = desmontable 4 = bloqueable 5 = altura de reposabrazos ajustable 6 = con funda de rueda 7 = puede plegarse para ahorrar espacio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/> 70	Protectores laterales de aluminio largos en el color del chasis		●	●	●			●
<input type="checkbox"/> 107	Protector lateral con botón de ajuste de altura y reposabrazos desmontable adecuado para tetrapléjicos		●	●	●	●		●
<input type="checkbox"/> 577	Protectores laterales de aluminio en el color del chasis		●	●	●			●
<input type="checkbox"/> 917	Bloque espaciador para el reposabrazos para ajuste de altura en dos tramos y hasta un máximo de 30 mm para los protectores laterales CÓDIGO 70 y 577					●		


Marque su elección en los recuadros


Versión estándar: en caso de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.

11

Reposapiés

 desmontable

 abatible


 elevable

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

<input type="checkbox"/>	52	Almohadilla de reposo para amputaciones, desmontable, abatible hacia un lado y hacia arriba (1 par)
<input type="checkbox"/>	4507	Almohadilla de reposo (1 ud.) para amputaciones, montada a la derecha
<input type="checkbox"/>	4508	Almohadilla de reposo (1 ud.) para amputaciones, montada a la izquierda
<input type="checkbox"/>	92	Soporte para pantorrilla, desmontable, abatible hacia un lado y hacia arriba (1 par) Solo en combinación con reposapiés CÓDIGO 805
<input type="checkbox"/>	757/760	Soporte para pantorrilla CÓDIGO 92 (1 ud.), montado a la izquierda con CÓDIGO 93, montado a la derecha
<input type="checkbox"/>	758/759	Soporte para pantorrilla CÓDIGO 92, (1 ud.) montado a la derecha , con CÓDIGO 93 montado a la izquierda
<input type="checkbox"/>	4698	Cojín para las rodillas CÓDIGO 92 (1 par)
<input type="checkbox"/>	93	Soporte para pantorrilla, desmontable, abatible hacia un lado (1 par)
<input type="checkbox"/>	759	Soporte para pantorrilla CÓDIGO 93, montado a la izquierda
<input type="checkbox"/>	760	Soporte para pantorrilla CÓDIGO 93, montado a la derecha

Reposapiés

 elevables

 de altura ajustable

 profundidad ajustable

 ángulo ajustable

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

PROFUNDIDAD

LPI

<input type="checkbox"/>	798	Reposapiés independientes, ajustables en altura y abatibles	16	36-52
<input type="checkbox"/>	805	Reposapiés independientes, abatibles, ajustables en altura y en ángulo	16	35-51

Accesorios para reposapiés

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

<input type="checkbox"/>	822	Correas para los pies (1 par)
<input type="checkbox"/>	823	Cintas para los talones (1 par)
<input type="checkbox"/>	946	Cintas para pantorrilla para reposapiés independientes (1 par)

Ajuste del largo de las patas posible según código de artículo de 35 a 52 cm en tramos de 2 cm.

12

Colores del chasis

La silla Eurochair Vario está disponible en todos los colores habituales con un coste adicional y un periodo de entrega superior. Eche un vistazo a la carta de colores localizada en la introducción del catálogo. El color de chasis estándar del modelo básico es plateado.

13

Accesorios para la silla de ruedas**Protectores para manos y radiales de las ruedas**

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

<input type="checkbox"/>	489	Transparente
--------------------------	-----	--------------

Marque su elección en los recuadros

Versión estándar: en caso de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.

Ruedas antivuelco

- | | | |
|--------------------------|-----|---|
| <input type="checkbox"/> | 691 | Ruedas antivuelco extraíbles y de longitud ajustable (1 par) |
| <input type="checkbox"/> | 712 | 1 rueda antivuelco extraíble y de longitud ajustable montada a la izquierda |
| <input type="checkbox"/> | 713 | 1 rueda antivuelco extraíble y de longitud ajustable montada a la derecha |
| <input type="checkbox"/> | 728 | Ruedas antivuelco abatibles hacia los lados , de longitud ajustable y extraíbles (1 par) |
| <input type="checkbox"/> | 729 | 1 rueda antivuelco abatible hacia los lados , de longitud ajustable y extraíble, montada a la izquierda |
| <input type="checkbox"/> | 730 | 1 rueda antivuelco abatible hacia los lados , de longitud ajustable y extraíble, montada a la derecha |

Ruedas de tránsito

- | | | |
|--------------------------|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | 746 | 1 par de ruedas de tránsito con posibilidad de bloqueo; p. ej. para espacios pequeños o aviones.
No combinables con ruedas antivuelco CÓDIGO 728, 729 o 730 |
| <input type="checkbox"/> | 747 | 1 par de ruedas de tránsito sin posibilidad de bloqueo; p. ej. para espacios pequeños o aviones.
No combinables con ruedas antivuelco CÓDIGO 728, 729 o 730 |

Mesas de terapia

- | | | |
|--------------------------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> | 929 | Mesa de terapia de plástico transparente, ajustable para asientos de un ancho de 38-48 cm |
| <input type="checkbox"/> | 930 | Mesa de terapia de plástico transparente para usuarios independientes .
Con posibilidad de adaptación a ciertos anchos de asiento, con bordes elevados en la parte frontal |
| <input type="checkbox"/> | 931/60 | Mesa de terapia de plástico transparente y forma ergonómica, con un tamaño la mitad menor en la izquierda |
| <input type="checkbox"/> | 931/74 | Mesa de terapia de plástico transparente y forma ergonómica, con un tamaño la mitad menor en la derecha |

Otros accesorios

- | | | |
|--------------------------|---------|---|
| <input type="checkbox"/> | 585 | Portasueros «UNIVERSAL» |
| <input type="checkbox"/> | 833 | Cinturón de seguridad con cierre |
| <input type="checkbox"/> | 970 | Soporte para muletas |
| <input type="checkbox"/> | 819 | Bandas reflectantes |
| <input type="checkbox"/> | 912 | Bomba para neumáticos con soporte |
| <input type="checkbox"/> | 936 | Bandeja de plástico deslizante multiusos |
| <input type="checkbox"/> | 951 | Bolsa de malla multiusos (p. ej., compra) |
| <input type="checkbox"/> | 962 | Mochila universal con compartimentos externos |
| <input type="checkbox"/> | 1046303 | Accionamiento secundario SERVOMATIC para ruedas de 24" con aumento de rendimiento de x 1,5 |
| <input type="checkbox"/> | 1046360 | Accionamiento secundario SERVOMATIC para ruedas de 24" con aumento de rendimiento de x 3,0 |
| <input type="checkbox"/> | 560 | Cojín de asiento negro de 3 cm |

Fecha:

Firma: